

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.15/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.15/16-8
GTIN	4062406036393
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	46,2 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gäng-Ø	49,212 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
Gängdjup	98,4 mm
totallängd L	250 mm
Varvper tum	8
Skaftfyrkant □	32 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.15/16-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp