

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 13/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 13/16-12
GTIN	4062406035235
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	41,3 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	20,638 mm
totallängd L	140 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,117 mm
Kärnhåls-Ø	18,6 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	12
Gängtyp	UN

gänga	13/16-12 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp