

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.4-48****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 130030 NO.4-48 |
| GTIN         | 4062406000202  |
| Artikelklass | 10N            |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Varvper tum                  | 48       |
| Gäng-Ø                       | 2,85 mm  |
| Antal skär Z                 | 3        |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 3,5 mm   |
| Skärmaterial                 | HSS E    |
| Gängstigning                 | 0,529 mm |
| Norm                         | DIN 371  |
| Gängdjup                     | 8,55 mm  |
| Skaftfyrkant □               | 2,7 mm   |
| totallängd L                 | 56 mm    |
| Antal spånspår               | 3        |
| Kärnhåls-Ø                   | 2,4 mm   |
| Gängtyp                      | UNF      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gänga                 | 4-48 UNF                                     |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                    |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                     |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                     |
| Toleransklass         | 1B   |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                     |
| Toleransklass         | 2B   |
| Toleransklass         | 3B   |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Höger  |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |