

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/8-12
GTIN	4062406037543
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	2,117 mm
totallängd L	140 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gäng-Ø	22,23 mm
Skaftfyrcant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	20,2 mm
Varvper tum	12
Gängdjup	66,69 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	7/8-12 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp