

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 9/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 9/16-16
GTIN	4062406034986
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
totallängd L	110 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängdjup	57,16 mm
Gängstigning	1,588 mm
Kärnhåls-Ø	12,8 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Gäng-Ø	14,29 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängtyp	UN

gänga	9/16-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp