

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/8-16
GTIN	4062406037529
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	16
totallängd L	140 mm
Gängstigning	1,588 mm
Gäng-Ø	22,23 mm
Kärnhåls-Ø	20,7 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Gängdjup	66,69 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	7/8-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp