

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1/2-28
GTIN	4062406037093
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Varvper tum	28
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,907 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	11,8 mm
Gängdjup	25,4 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	1/2-28 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp