

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 5/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 5/8-14
GTIN	4062406035068
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	15,88 mm
Kärnhåls-Ø	14,2 mm
Gängdjup	47,64 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Gängtyp	UNS

gänga	5/8-14 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp