

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/8-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 3/8-18
GTIN	4062406036997
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	18
Gängdjup	28,59 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Kärnhåls-Ø	8,2 mm
Gängstigning	1,411 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skaftfyrcant □	8 mm
Gäng-Ø	9,525 mm
totallängd L	100 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	3/8-18 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp