

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.1/8-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.1/8-12
GTIN	4062406035556
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gängdjup	57,15 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	12
Gängstigning	2,117 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Gäng-Ø	28,575 mm
Kärnhåls-Ø	26,5 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Gängtyp	UNF

gänga	1.1/8-12 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp