

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 3/4-10
GTIN	4062406037444
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	16,46 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	125 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	14 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	57,15 mm
Gängstigning	2,54 mm
Varvper tum	10
Gängtyp	UNC-LH

gänga	3/4-10 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp