

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.3-56****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 130031 NO.3-56 |
| GTIN | 4062406036522 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| totallängd L | 50 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Antal skär Z | 3 |
| Skärmaterial | HSS E |
| Skaftdiameter D _s | 2,8 mm |
| Kärnhåls-Ø | 2,15 mm |
| Varvper tum | 56 |
| Gängdjup | 7,56 mm |
| Antal spånsår | 3 |
| Gängstigning | 0,454 mm |
| Gäng-Ø | 2,52 mm |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm |
| Gängtyp | UNF-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 3-56 UNF LH |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |