

Garant**Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.1-72****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.1-72
GTIN	4062406000141
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	1,85 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Varvper tum	72
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	1,55 mm
Norm	DIN 371
Antal spånspår	2
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängstigning	0,353 mm
Gängdjup	5,55 mm
Gängtyp	UNF

gänga	1-72 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp