

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 NO.4-40
GTIN	4062406036553
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	2,85 mm
Gängstigning	0,635 mm
Kärnhåls-Ø	2,27 mm
Gängdjup	8,55 mm
Skaftfyrcant □	2,7 mm
Varvper tum	40
Gängtyp	UNC-LH

gänga	4-40 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp