

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.1-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	2
Antal spånspar	2
totallängd L	45 mm
Kärnhåls-Ø	1,5 mm
Gängstigning	0,399 mm
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gäng-Ø	1,85 mm
Gängdjup	5,55 mm
Varvper tum	64
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1-64 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp