

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/16-12
GTIN	4062406040369
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Varvper tum	12
Skaftdiameter D _s	28 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	36,512 mm
Kärnhåls-Ø	34,5 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	73 mm
Gängstigning	2,117 mm
Skaftfyrcant □	22 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	1.7/16-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp