

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 2-4,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 2-4,5
GTIN	4062406038717
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	45,03 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	40 mm
totallängd L	250 mm
Gängdjup	101,6 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	50,8 mm
Skaftfyrcant □	32 mm
Gängstigning	5,644 mm
Gängtyp	UNC-LH
gänga	2-4,5 UNC LH

Beläggnig	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp