

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/4-5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 130031 1.3/4-5 |
| GTIN | 4062406038489 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Skärmaterial | HSS E |
| Skafftyrkant <input type="checkbox"/> | 29 mm |
| Gängstigning | 5,08 mm |
| Varvper tum | 5 |
| Antal skär Z | 4 |
| Gäng-Ø | 44,45 mm |
| Kärnhåls-Ø | 39,26 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gängdjup | 88,9 mm |
| Skaftdiameter D _s | 36 mm |
| totallängd L | 220 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Gängtyp | UNC-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 1.3/4-5 UNC LH |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |