

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-27****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 130035 5/16-27 |
| GTIN | 4062406039134 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| totallängd L | 90 mm |
| Gäng-Ø | 7,94 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängdjup | 23,79 mm |
| Skafftyrkant □ | 6,2 mm |
| Gängstigning | 0,94 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Varvper tum | 27 |
| Kärnhåls-Ø | 7,1 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Skaftdiameter D _s | 8 mm |
| Gängtyp | UNS |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 5/16-27 UNS |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |