

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/16-20
GTIN	4062406040338
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	22 mm
Gängdjup	73 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
totallängd L	200 mm
Gäng-Ø	36,512 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånsår	4
Kärnhåls-Ø	35,32 mm
Varvper tum	20
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.7/16-20 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp