

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.7/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.7/16-8
GTIN	4062406040376
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	73 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Skaftfyrkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängstigning	3,175 mm
Gäng-Ø	36,512 mm
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	33,5 mm
totallängd L	200 mm
Varvper tum	8
Antal spånspar	4
Gängtyp	UN

gänga	1.7/16-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp