

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1/2-27****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1/2-27
GTIN	4062406039349
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,94 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Varvper tum	27
Kärnhåls-Ø	11,85 mm
Gängdjup	25,4 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1/2-27 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp