

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1-14
GTIN	4062406039899
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,814 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	23,75 mm
Gäng-Ø	25,4 mm
Antal spånsår	4
Skaftfyrkant □	16 mm
totallängd L	160 mm
Gängdjup	76,2 mm
Varvper tum	14
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	20 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1-14 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp