

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, Typ: 1.15/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130035 1.15/16-8
GTIN	4062406040871
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	49,212 mm
Varvper tum	8
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	250 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	98,4 mm
Skaftfyrkant □	32 mm
Kärnhåls-Ø	46,2 mm
Gängstigning	3,175 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.15/16-8 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp