

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.3-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	7,56 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	2,52 mm
Varvper tum	56
Gängstigning	0,454 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	3-56 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp