

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.5/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.5/16-16
GTIN	4062406042462
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,588 mm
Skafftyrkant □	22 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	66,69 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	33,338 mm
Varvper tum	16
Kärnhåls-Ø	31,75 mm
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.5/16-16 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp