

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.4-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.4-48
GTIN	4062406041021
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Varvper tum	48
Gäng-Ø	2,85 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	8,55 mm
Norm	DIN 371
Gängstigning	0,529 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,4 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	56 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	4-48 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp