

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 5/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 5/16-20
GTIN	4062406041397
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	23,82 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gängstigning	1,27 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	90 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Kärnhåls-Ø	6,7 mm
Varvper tum	20
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	5/16-20 UN LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp