

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.12-36****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130036 NO.12-36 |
| GTIN | 4062406041205 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| totallängd L | 80 mm |
| Antal spånspar | 3 |
| Gäng-Ø | 5,49 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skärmaterial | HSS E |
| Varvper tum | 36 |
| Antal skär Z | 3 |
| Gängstigning | 0,706 mm |
| Skaftfyrcant □ | 4,9 mm |
| Gängdjup | 16,47 mm |
| Kärnhåls-Ø | 4,8 mm |
| Gängtyp | UNS-LH |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 12-36 UNS LH |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |