

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.10-28****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.10-28
GTIN	4062406041151
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	3,95 mm
Gängdjup	14,49 mm
Gängstigning	0,907 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
totallängd L	70 mm
Skafftyrkant □	4,9 mm
Varvper tum	28
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	4,83 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	10-28 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp