

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.6-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.6-40
GTIN	4062406041069
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,635 mm
Gängdjup	10,53 mm
totallängd L	56 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	40
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
Kärnhåls-Ø	2,95 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrcant □	3 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	3,51 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	6-40 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp