

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.2-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.2-56
GTIN	4062406040994
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,454 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gäng-Ø	2,18 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Kärnhåls-Ø	1,78 mm
Varvper tum	56
Antal skär Z	3
Gängdjup	6,54 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	45 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC-LH

gänga	2-56 UNC LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp