

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: 1.3/4-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 1.3/4-18
GTIN	4062406042905
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Gängstigning	1,411 mm
Skafftyrkant □	29 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	220 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	43,25 mm
Varvper tum	18
Gäng-Ø	44,45 mm
Gängdjup	88,9 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1.3/4-18 UNS LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp