

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, TiN, Typ: NO.2-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130036 NO.2-64
GTIN	4062406040987
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	2,1 mm
Gängstigning	0,399 mm
Antal spånspar	3
Varvper tum	64
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	45 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gängdjup	6,54 mm
Gäng-Ø	2,18 mm
Norm	DIN 371
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	1,9 mm
Gängtyp	UNF-LH

gänga	2-64 UNF LH
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp