

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, obelagd, Typ: 5/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 5/8-20
GTIN	4062406043995
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Gängstigning	1,27 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	15,875 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	14,67 mm
Varvper tum	20
Gängdjup	39,7 mm
Gängtyp	UN

gänga	5/8-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp