

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: NO.3-56****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 NO.3-56
GTIN	4062406043247
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	50 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	56
Gängdjup	6,29 mm
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	2,515 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Kärnhåls-Ø	2,15 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,454 mm
Gängtyp	UNF

gänga	3-56 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp