

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 5/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 5/16-18
GTIN	4062406043643
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,411 mm
Varvper tum	18
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	19,85 mm
Kärnhåls-Ø	6,55 mm
Gäng-Ø	7,938 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	90 mm
Gängtyp	UNC

gänga	5/16-18 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp