

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 5/8-16
GTIN	4062406044015
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	39,7 mm
Gäng-Ø	15,875 mm
Kärnhåls-Ø	14,4 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,588 mm
Varvper tum	16
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
Gängtyp	UN

gänga	5/8-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp