

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, obelagd, Typ: 3/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130040 3/8-16
GTIN	4062406043728
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	3
Gäng-Ø	9,525 mm
Varvper tum	16
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	8 mm
Kärnhåls-Ø	7,95 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	23,83 mm
Gängtyp	UNC

gänga	3/8-16 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp