

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.11/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.11/16-18
GTIN	4062406049577
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	41,6 mm
Gängdjup	107,15 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	29 mm
Varvper tum	18
Gäng-Ø	42,86 mm
Gängstigning	1,411 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	220 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNEF

gänga	1.11/16-18 UNEF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp