

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.5/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 1.5/8-10
GTIN	4062406049546
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,54 mm
Antal skär Z	4
Gängdjup	103,19 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	41,275 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Varvper tum	10
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	24 mm
totallängd L	200 mm
Kärnhåls-Ø	39 mm
Antal spånspar	4
Gängtyp	UNS

gänga	1.5/8-10 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp