

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 1.7/16-16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|------------------|
| Ordernummer | 130045 1.7/16-16 |
| GTIN | 4062406049317 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-----------|
| Gängstigning | 1,588 mm |
| Antal spånspar | 4 |
| Skaftdiameter D _s | 28 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Varvper tum | 16 |
| Gängdjup | 91,28 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gäng-Ø | 36,512 mm |
| Kärnhåls-Ø | 35 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Skaftfyrkant □ | 22 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Gängtyp | UN |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 1.7/16-16 UN |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 2xD vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |