

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.3-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.3-48
GTIN	4062406047733
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Antal spånspar	3
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gäng-Ø	2,515 mm
Varvper tum	48
Norm	DIN 371
totallängd L	50 mm
Gängstigning	0,529 mm
Gängdjup	6,29 mm
Gängtyp	UNC

gänga	3-48 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp