

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål, TiN, Typ: 7/16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 7/16-18
GTIN	4062406048266
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	7 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	9,75 mm
Varvper tum	18
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,411 mm
Gäng-Ø	11,112 mm
Gängdjup	27,78 mm
Gängtyp	UNS

gänga	7/16-18 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp