

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 2-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 2-18
GTIN	4062406049850
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	50,8 mm
Skafftyrkant □	32 mm
Kärnhåls-Ø	49,5 mm
totallängd L	250 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	40 mm
Gängdjup	127 mm
Antal spånspår	4
Varvper tum	18
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,411 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	UNS

gänga	2-18 UNS
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp