

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 9/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 9/16-12
GTIN	4062406048440
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	9 mm
Gäng-Ø	14,288 mm
Varvper tum	12
Gängdjup	35,72 mm
Gängstigning	2,117 mm
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	12,15 mm
Gängtyp	UNC

gänga	9/16-12 UNC
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp