

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.5-44****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.5-44
GTIN	4062406047764
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,5 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3,175 mm
Varvper tum	44
Norm	DIN 371
totallängd L	56 mm
Gängstigning	0,577 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånsår	3
Kärnhåls-Ø	2,7 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Gängdjup	7,9 mm
Gängtyp	UNF

gänga	5-44 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp