

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: 11/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Gängstigning	2,117 mm
Varvper tum	12
totallängd L	125 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Gäng-Ø	17,462 mm
Gängdjup	43,7 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	11/16-12 UN
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp