

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, Typ: NO.2-64****Beställningsdata**

Ordernummer	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	1,9 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	2,184 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,399 mm
Gängdjup	5,46 mm
Norm	DIN 371
Varvper tum	64
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
totallängd L	45 mm
Gängtyp	UNF

gänga	2-64 UNF
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp