

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, Typ: 1/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130046 1/4-20
GTIN	4062406050283
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,27 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	15,9 mm
totallängd L	80 mm
Kärnhåls-Ø	5,11 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
Varvper tum	20
Skaftdiameter D _s	7 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1/4-20 UNC LH
Beläggning	TiN
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp